

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 21X24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 21X24
GTIN	4045197329882
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Maximale ring- \varnothing D ₁ max	32 mm
Sleutellengte L	325 mm
Sleutelwijdte ₁	21 mm
Sleutelwijdte ₂	24 mm
Maximale ring- \varnothing D ₂ max	35 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

