

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 8X9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 8X9
GTIN	4045197385345
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	8 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	14 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	15 mm
Sleutellengte L	182 mm
Sleutelwijdte ₂	9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

