

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 36X41 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 36X41
GTIN	4045197385598
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.  
Met ovale schacht.

**Norm:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

**Technische beschrijving**

Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>1</sub> max	53 mm
Sleutelwijdte <sub>2</sub>	41 mm
Maximale ring- $\varnothing$ D <sub>2</sub> max	60 mm
Sleutelwijdte <sub>1</sub>	36 mm
Sleutellengte L	440 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

