

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 24X26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 24X26
GTIN	4045197329899
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₂	26 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	36 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	40 mm
Sleutellengte L	337 mm
Sleutelwijdte ₁	24 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

