



Dop, 1/2 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E10



Bestelgegevens

Bestelnummer	642700 E10
GTIN	4018754007257
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken. Boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Profielmaat A: 9,4 mm

Ø uitgangzijde: 13 mm

Lengte: 38 mm

Technische beschrijving

Lengte	38 mm
Torx®-profiel	E10
Ø uitgangzijde	13 mm
Profielmaat A	9,4 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Dop