

Garant**Momentsleutel 'Slipper' zonder schaal, Maximaal draaimoment: 25Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657766 25
GTIN	4045197891655
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme **voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen.**

Eenarmige momentsleutel **zonder schaal.** Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met geïntegreerde ratel

Voordeel:

Dankzij het verfijnde ontkoppelmechanisme is werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomenten betrouwbaar worden bereikt, maar **niet worden overschreden.**

Toepassing:

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

$\pm 6\%$ van de ingestelde waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
maximaal draaimoment	25 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Gewicht	340 g
Draaimomentbereik	5 - 25 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback	ontkoppeld
Meetmethode	Draaimoment
Activeringsprincipe	mechanische slippkoppeling
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Totale lengte L	216 mm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [l ₁]	153 mm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	l _{bfft}
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60
---	-----------