

**Garant****Momentsleutel 'Slipper' zonder schaal, Maximaal draaimoment: 10Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657766 10
GTIN	4045197891648
Artikelklasse	61E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme **voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen.**

Eenarmige momentsleutel **zonder schaal.** Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met geïntegreerde ratel

**Voordeel:**

Dankzij het verfijnde ontkoppelmechanisme is werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

**Functie:**

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomenten betrouwbaar worden bereikt, maar **niet worden overschreden.**

**Toepassing:**

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

**Norm:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Nauwkeurigheid:**

$\pm 6\%$  van de ingestelde waarde.

**Gebruik:****Legenda voor tekening en formule:**

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$L_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$L_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

## Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
maximaal draaimoment	10 Nm
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gewicht	190 g
Draaimomentbereik	2 - 10 Nm
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·in
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Meetmethode	Draaimoment
Hefboomlengte zonder opzetstuk [L <sub>1</sub> ]	134 mm
Totale lengte L	185 mm
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Feedback	ontkoppeling
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	optisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

## Accessoires

Draaimomenttester voor momentsleutels 'SmartCheck' Maximaal draaimoment 10 Nm	654650 10
Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60