

Garant**Momentsleutel 'Slipper' zonder schaal, Maximaal draaimoment: 125Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657766 125
GTIN	4045197891679
Artikelklasse	61E

Omschrijving**Uitvoering:**

Het bijzondere, doorglijdende ontkoppelmechanisme **voorkomt op betrouwbare wijze onbedoeld te vast aanhalen.**

Eenarmige momentsleutel **zonder schaal.** Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met geïntegreerde ratel

Voordeel:

Dankzij het verfijnde ontkoppelmechanisme is werken op moeilijk toegankelijke plaatsen mogelijk.

Functie:

bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel duidelijk voelbaar en is daarna meteen weer gereed voor gebruik. Het speciale ontkoppelmechanisme zorgt ervoor dat ingestelde draaimomenten betrouwbaar worden bereikt, maar **niet worden overschreden.**

Toepassing:

Voor middelgrote tot grotere aantallen.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

±6 % van de ingestelde waarde.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

L_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

L_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±6 %
Gewicht	1360 g
Draaimomentbereik	40 - 125 Nm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
maximaal draaimoment	125 Nm
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbf·ft
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Feedback	ontkoppeling
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	460 mm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [L ₁]	378 mm
Activeringsprincipe	mechanische slipkoppeling
Verstelbaarheid activeringswaarde	vooraf ingesteld
Norm	DIN EN ISO 6789
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aanduiding ontkoppeling	optisch
Aanduiding ontkoppeling	akoestisch
Aanduiding ontkoppeling	haptisch
Meettechniek	Mechanisch
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

Kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
Instelling Momentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibratie Momentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000
DaKKS-kalibratie en instelling Momentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000

Accessoires

Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 400 Nm	654460 400
Elektronische momentsleuteltester 'ProTest' Maximaal draaimoment 60 Nm	654460 60