

Draaidoornpers, Type: 0



Bestelgegevens

Bestelnummer	086790 0
GTIN	
Artikelklasse	08V

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele, holle behuizing van speciaal gietwerk met groot grondvlak. Voet met boringen voor bevestiging op werkbank of onderstel nr. 086795. Pignon en tandheugeldrukpen van slijtvast staal voor de zwaarste belastingen. Nauwkeurig werken dankzij geharde en geslepen tandheugeldrukpen en lange drukpengeleiding. Draaibare oplegschijf met vier uitsparingen van verschillende diameter voor het werken met diverse werkstukken. De drukpen wordt geactiveerd met de hefboomarm.

Toepassing:

Voor het in- en uitpersen van bussen, kogellagers, draaidoornen, pennen, bouten enz. Kan ook worden gebruikt voor ruimen en voor het werken met eenvoudig snij- en stansgereedschap.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Technische beschrijving

Uitsparingen in oplegschijf	10/15/20/25 mm
Grondvlak diepte	195 mm
maximale slag drukpen	110 mm

Gewicht	11 kg
Grondvlak breedte	130 mm
Maximaal geleverde druk	5,11 kN
Hoogte gietbehuizing	260 mm
Drukpen-Ø	28 mm
Uitlading tot midden drukpen	100 mm
Voor werkstuk-Ø tot	180 mm
Type	0
Producttype	Draaidoorpers