

GECHTER**Handbediende kniehefboompers, Type: 5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086760 5
GTIN	2050001743923
Artikelklasse	08V

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele, holle gietstalen behuizing met groot grondvlak. Voet met 4 boringen voor montage op de werkbank enz. De montageslede voor de persmal loopt spelingvrij in een prismageleiding en is in de hoogte verstelbaar. Bovendien kan de persslag (glijblokslag) met de stelschroef op de gewenste hoogte worden ingesteld. De oplegtafel is voorzien van 10 mm brede T-groeven voor montage van machineklemmen.

Toepassing:

Voor prent-, klink-, stuik- en stanswerk en voor buigen, persen en inpersen.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Handbediende hefboom persen met luchtondersteuning in de onlineshop onder nr. 086761 leverbaar.

Geleverde druk bij slag kort: 14 kN

Lange slag: 0 - 40 mm

Uitsteeklengte: 90 mm

Inbouwhoogte: 70 - 195 mm

Opnameboring in drukpen: 10 H 7 mm

Tafel breedte: 180 mm

Technische beschrijving

Grondvlak breedte	180 mm
Lange slag	0 - 40 mm
Gewicht	20 kg
Opnameboring in drukpen	10 H 7 mm
Uitsteeklengte	90 mm
Hoogte zonder handhefboom	420 mm
Grondvlak diepte	240 mm
T-groef volgens DIN 650	1 St. maat 10
Geleverde druk bij slag kort	14 kN
Type	5
Tafel diepte	110 mm
Tafel breedte	180 mm
Inbouwhoogte	70 - 195 mm
Producttype	Kniehefboompers