

GECHTER**Handbediende kniehefboompers, Type: 12****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086760 12
GTIN	2050001742469
Artikelklasse	08V

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele, holle gietstalen behuizing met groot grondvlak. Voet met 4 boringen voor montage op de werkbank enz. De montageslede voor de persmal loopt spelingvrij in een prismageleiding en is in de hoogte verstelbaar. Bovendien kan de persslag (glijblokslag) met de stelschroef op de gewenste hoogte worden ingesteld. De oplegtafel is voorzien van 10 mm brede T-groeven voor montage van machineklemmen. Met omsteekbare kniehefboombout voor verschillende drukvermogens bij verschillende slag (zie tabel).

Toepassing:

Voor prent-, klink-, stuik- en stanswerk en voor buigen, persen en inpersen.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Handbediende hefboom persen met luchtondersteuning in de onlineshop onder nr. 086761 leverbaar.

Technische beschrijving

Hoogte zonder handhefboom	500 mm
---------------------------	--------

Lange slag	0 - 45 mm
Tafel diepte	170 mm
Korte slag	0 - 23 mm
Inbouwhoogte	75 - 240 mm
Geleverde druk bij slag lang	16 kN
T-groef volgens DIN 650	1 St. maat 10
Gewicht	32 kg
Grondvlak diepte	310 mm
Uitsteeklengte	120 mm
Type	12
Grondvlak breedte	180 mm
Tafel breedte	200 mm
Opnameboring in drukpen	10 H 7 mm
Geleverde druk bij slag kort	20 kN
Producttype	Kniehefboompers