

GECHTER**Handbediende kniehefboompers, Type: 2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Artikelklasse	08V

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiele, holle gietstalen behuizing met groot grondvlak. Voet met 4 boringen voor montage op de werkbank enz. De montageslede voor de persmal loopt spelingvrij in een prismageleiding en is in de hoogte verstelbaar. Bovendien kan de persslag (glijblokslag) met de stelschroef op de gewenste hoogte worden ingesteld. De oplegtafel is voorzien van 10 mm brede T-groeven voor montage van machineklemmen.

Toepassing:

Voor prent-, klink-, stuik- en stanswerk en voor buigen, persen en inpersen.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035.

Opmerking:

Handbediende hefboom persen met luchtondersteuning in de onlineshop onder nr. 086761 leverbaar.

Geleverde druk bij slag kort: 8 kN

Lange slag: 0 - 42 mm

Uitsteeklengte: 90 mm

Inbouwhoogte: 70 - 190 mm

Opnameboring in drukpen: 10 H 7 mm

Tafel breedte: 150 mm

Technische beschrijving

Grondvlak breedte	150 mm
Tafel breedte	150 mm
Inbouwhoogte	70 - 190 mm
Geleverde druk bij slag kort	8 kN
Lange slag	0 - 42 mm
Tafel diepte	100 mm
T-groef volgens DIN 650	1 St. maat 10
Opnameboring in drukpen	10 H 7 mm
Hoogte zonder handhefboom	320 mm
Grondvlak diepte	200 mm
Gewicht	11,5 kg
Uitsteeklengte	90 mm
Type	2,5
Producttype	Kniehefboompers