

**GECHTER****Handbediende kniehefboompers, Type: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086760 16
GTIN	2050001743749
Artikelklasse	08V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiele, holle gietstalen behuizing met groot grondvlak. Voet met 4 boringen voor montage op de werkbank enz. De montageslede voor de persmal loopt spelingvrij in een prismageleiding en is in de hoogte verstelbaar. Bovendien kan de persslag (glijblokslag) met de stelschroef op de gewenste hoogte worden ingesteld. De oplegtafel is voorzien van 10 mm brede T-groeven voor montage van machineklemmen. Met omsteekbare kniehefboombout voor verschillende drukvermogens bij verschillende slag (zie tabel).

**Toepassing:**

Voor prent-, klink-, stuijk- en stanswerk en voor buigen, persen en inpersen.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035.

**Opmerking:**

Handbediende hefboom persen met luchtondersteuning in de onlineshop onder nr. 086761 leverbaar.

**Technische beschrijving**

Lange slag	0 - 58 mm
------------	-----------

Geleverde druk bij slag lang	24 kN
T-groef volgens DIN 650	2 St. maat 10
Gewicht	79 kg
Uitsteeklengte	160 mm
Tafel diepte	230 mm
Inbouwhoogte	100 - 320 mm
Opnameboring in drukpen	15 H 7 mm
Korte slag	0 - 25 mm
Type	16
Geleverde druk bij slag kort	32 kN
Grondvlak breedte	300 mm
Grondvlak diepte	420 mm
Tafel breedte	325 mm
Hoogte zonder handhefboom	710 mm
Producttype	Kniehefboompers