



## Digitale XT-binnenschroefmaat, Meetbereik: 50-65mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428602 50-65
GTIN	5051102210403
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts binnenschroefmaten** voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat CR2032.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Instelringen nr. 484030.

Verlengstukken nr. 428510.

#### Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

### Technische beschrijving

Meetbereik	50 - 65 mm
Aflezing naar keuze	0,01 / 0,001 mm

Maat a	0,5 mm
Standaardmeetdiepte	80 mm
Meetdiepte met verlengstuk	230 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	B6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

Kalibratie 3-Punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022500 100
DAkKS-kalibratie 3-punts binnenschroefmaat Maximaal meetbereik 200 mm	022510 200

## Accessoires

Reservemeetkop XT Meetbereik 50-65 mm	428605 50-65
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428745 50-65
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428746 50-65