



Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 20-50mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.

USB-dongle nr. 498952.

Instelringen nr. 484030.

Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Aantal instellingen	2
Meetbereik	20 - 50 mm
Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	20 / 35 mm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Accessoires

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 35-50 mm	428602 35-50
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 20-25 mm	428602 20-25
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 25-35 mm	428602 25-35
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 27 mm	484030 27
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Reservemeetkop XT Meetbereik 35-50 mm	428605 35-50
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 20-25 mm	428745 20-25
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 20-25 mm	428746 20-25
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428745 25-35
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428746 25-35
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428745 35-50
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428746 35-50