



Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 50-100mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428652 50-100
GTIN	5051102209742
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Instelringen nr. 484030.
Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	65 / 80 mm
Aantal instelringen	2
Meetbereik	50 - 100 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
-----------------------------------------------------	---------------

Accessoires

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
------------------------------------------------	--------------

Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 65-80 mm	428602 65-80
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 50-65 mm	428602 50-65
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 80-100 mm	428602 80-100
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
Reservemeetkop XT Meetbereik 65-80 mm	428605 65-80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 75 mm	484030 75
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Reservemeetkop XT Meetbereik 80-100 mm	428605 80-100
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Reservemeetkop XT Meetbereik 50-65 mm	428605 50-65
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428745 50-65
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428746 50-65
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 65-80 mm	428745 65-80
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 65-80 mm	428746 65-80
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428745 80-100
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428746 80-100