



Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 100-200mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428652 100-200
GTIN	5051102209834
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Instelringen nr. 484030.
Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Aantal instellingen	2
Meetbereik	100 - 200 mm
Instelring-Ø	125 / 175 mm
Aantal meetkoppen	4
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 100-200 mm	020550 100-200
--	----------------

Accessoires

Reservemeetkop XT Meetbereik 100-125 mm	428605 100-125
Reservemeetkop XT Meetbereik 150-175 mm	428605 150-175
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 190 mm	484030 190
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Reservemeetkop XT Meetbereik 175-200 mm	428605 175-200
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 125-150 mm	428602 125-150
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 160 mm	484030 160
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 110 mm	484030 110
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 130 mm	484030 130
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 100-125 mm	428602 100-125