



Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 10-20mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts binnenschroefmaten voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinsets. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.
USB-dongle nr. 498952.
Instelringen nr. 484030.
Verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Aantal meetkoppen	3
Instelring-Ø	12,5 / 20 mm
Meetbereik	10 - 20 mm
Aantal instelringen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

Accessoires

Aansluitkabel Type R2	498948 R2
-----------------------	-----------

Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Reservemeetkop XT Meetbereik 16-20 mm	428605 16-20
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 16-20 mm	428602 16-20
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100	428510 3/100
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Reservemeetkop XT Meetbereik 12,5-16 mm	428605 12,5-16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 18 mm	484030 18
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Reservemeetkop XT Meetbereik 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 16-20 mm	428745 16-20
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 16-20 mm	428746 16-20