



## Digitale XT-binnenschroefmaatset, Meetbereik: 6-10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428652 6-10
GTIN	5051102209650
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts binnenschroefmaten** voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Meetspindel geheel gehard en geslepen. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 4 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale binnenschroefmaten nr. 428602 en controleringen met UKAS-testrapport.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948.  
USB-dongle nr. 498952.  
Instelringen nr. 484030.  
Verlengstukken nr. 428510.

#### Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

## Technische beschrijving

Meetbereik	6 - 10 mm
Instelring-Ø	8 mm
Aantal instellingen	1
Aantal meetkoppen	2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	Software van producent
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Norm	DIN 863
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenschroefmaat

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

## Accessoires

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Reservemeetkop XT Meetbereik 6-8 mm	428605 6-8
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 6-8 mm	428602 6-8
Reservemeetkop XT Meetbereik 8-10 mm	428605 8-10
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 7 mm	484030 7
Digitale XT-binnenschroefmaat Meetbereik 8-10 mm	428602 8-10
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 9 mm	484030 9
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428745 6-8
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428746 6-8
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428745 8-10
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428746 8-10