



## Digitale XT-snelmeetgereedschapset voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth, Meetbereik: 10-20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting** Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428702 en controleringen met UKAS-testrapport.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

**Reservedeel:**

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

**Technische beschrijving**

Aflezing	0,001 mm
Aantal meetkoppen	3
Meetbereik	10 - 20 mm
Instelring-Ø	12,5 / 20 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

**Dienstverlening**

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 10-20 mm	020550 10-20
--	--------------

## Accessoires

Reservemeetkop XT Meetbereik 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Reservemeetkop XT Meetbereik 16-20 mm	428605 16-20
Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 16-20 mm	428702 16-20
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 20 mm	484030 20
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 3/100	428510 3/100
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Reservemeetkop XT Meetbereik 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 12,5-16 mm	428702 12,5-16
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 14 mm	484030 14
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 11 mm	484030 11
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 2/76	428510 2/76
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 16-20 mm	428745 16-20
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 16-20 mm	428746 16-20