



## Digitale XT-snelmeetgereedschapset voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth, Meetbereik: 20-50mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting** Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428702 en controleringen met UKAS-testrapport.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

**Reservedeel:**

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

## Technische beschrijving

Meetbereik	20 - 50 mm
Instelring-Ø	20 / 35 mm
Aflezing	0,001 mm
Maximale afwijking	0,004 mm
Aantal meetkoppen	3
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 20-50 mm	020550 20-50
----------------------------------------------------	--------------

## Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------------	---------------

Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 4/150	428510 4/150
------------------------------------------------	--------------

Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 35-50 mm	428702 35-50
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 40 mm	484030 40
--------------------------------------------	-----------

Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 20-25 mm	428702 20-25
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Aansluitkabel Type R2	498948 R2
-----------------------	-----------

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 22 mm	484030 22
--------------------------------------------	-----------

Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 25-35 mm	428702 25-35
---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
-------------------------	-------------

Reservemeetkop XT Meetbereik 35-50 mm	428605 35-50
---------------------------------------	--------------

InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 30 mm	484030 30
--------------------------------------------	-----------

Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
--------------------------------------	--------

Meetbekkenset3-delig Meetbereik 20-25 mm	428745 20-25
------------------------------------------	--------------

Terughaalveerset3-delig Meetbereik 20-25 mm	428746 20-25
---------------------------------------------	--------------

Meetbekkenset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428745 25-35
------------------------------------------	--------------

Terughaalveerset3-delig Meetbereik 25-35 mm	428746 25-35
---------------------------------------------	--------------

Meetbekkenset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428745 35-50
------------------------------------------	--------------

Terughaalveerset3-delig Meetbereik 35-50 mm	428746 35-50
---------------------------------------------	--------------