



## Digitale XT-snelmeetgereedschapset voor binnenmetingen Hometric met Bluetooth, Meetbereik: 50-100mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Artikelklasse	46B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting** Hometric voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinsets. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

#### Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

#### Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

#### Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428702 en controleringen met UKAS-testrapport.

#### Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

**Reservedeel:**

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

**Technische beschrijving**

Instelring-Ø	65 / 80 mm
Maximale afwijking	0,005 mm
Meetbereik	50 - 100 mm
Aflezings	0,001 mm
Aantal meetkoppen	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Aantal inbegrepen batterijen	1
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezings omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

**Dienstverlening**

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Accessoires

Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 65-80 mm	428702 65-80
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 60 mm	484030 60
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 70 mm	484030 70
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 50-65 mm	428702 50-65
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 5/150	428510 5/150
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Reservemeetkop XT Meetbereik 80-100 mm	428605 80-100
Reservemeetkop XT Meetbereik 65-80 mm	428605 65-80
Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
Digitaal XT-snelmeetgereedschap voor binnenmetingen Holematicmet Bluetooth Meetbereik 80-100 mm	428702 80-100
Reservemeetkop XT Meetbereik 50-65 mm	428605 50-65
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 90 mm	484030 90
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428745 50-65
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 50-65 mm	428746 50-65
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 65-80 mm	428745 65-80
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 65-80 mm	428746 65-80
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428745 80-100
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 80-100 mm	428746 80-100