



Digitale XT-snelmeetgereedschapset voor binnenmetingen Holematic met Bluetooth, Meetbereik: 6-10mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Artikelklasse	46B

Omschrijving

Uitvoering:

3-punts snelmeetgereedschap binnenmeting Holematic voor blindgatmeting vanaf maat 12,5–16. Vaste meetbekken van HM, vanaf maat 12,5–16 met HM-meetinserts. Aflezing op groot, contrastrijk digitaal display. Betrouwbaar en foutloos meten zonder nonius. Compatibel met de optionele HCT (Hoffmann Group Connected Tools)-app. Gratis verkrijgbaar voor Android en iOS.

Voordeel:

Zeer snel en herhalingsnauwkeurig meten door middel van pistoolgreep en constante meetkracht.

Functie:

- **Omschakeling mm / inch.**
- **Instelling van 2 preset-waarden.**
- **Aan- / uit-waardeopslagtoets.**

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Digitale snelmeetgereedschappen voor binnenmetingen nr. 428702 en controleringen met UKAS-testrapport.

Accessoires:

Signaalkabel nr. 498948, USB-dongle nr. 498952, instelringen nr. 484030, verlengstukken nr. 428510.

Reservedeel:

Reservemeetkoppen nr. 428605, meetbekken nr. 428745, terughaalveer nr. 428746.

Technische beschrijving

Instelring-Ø	8 mm
Aflezing	0,001 mm
Aantal meetkoppen	2
Maximale afwijking	0,004 mm
Meetbereik	6 - 10 mm
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 CR2032
Serie	HCT
IP-klasse	IP 67
Energievoorziening	Batterijvoeding
Draadloze toepassing	HID (Human Interface Device)
Draadloze toepassing	HCT Mobile App
Draadloze toepassing	Software van producent
Norm	DIN 863
Aflezing omschakelbaar	mm / inch
Aansluiting	RS232C-aansluiting
Aansluiting	USB-aansluiting
Aansluiting	Bluetooth-interface
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S6
Producttype	3-punts binnenmeetgereedschap

Dienstverlening

KalibratieBinnenschroefmaatset Meetbereik 6-10 mm	020550 6-10
---	-------------

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype CR2032	081560 CR2032
InstelringDIN 2250 C Nominale maat Ø 8 mm	484030 8
Aansluitkabel Type USB2	498948 USB2
Verlengstuk voor binnenschroefmaten Type 1/63	428510 1/63
Reservemeetkop XT Meetbereik 8-10 mm	428605 8-10
Bluetooth ontvanger voor Bowers Type	498952
Aansluitkabel Type R2	498948 R2
Reservemeetkop XT Meetbereik 6-8 mm	428605 6-8
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428745 6-8
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 6-8 mm	428746 6-8
Meetbekkenset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428745 8-10
Terughaalveerset3-delig Meetbereik 8-10 mm	428746 8-10