

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 12X13mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 12X13
GTIN	4045197385383
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte ₁	12 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	21 mm
Sleutelwijdte ₂	13 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	20 mm
Sleutellengte L	216 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

