

Schroefdraad Penkaliber UNC-2B, Schroefdraad: 10-24



Bestelgegevens

Bestelnummer	486300 10-24
GTIN	2050001933157
Artikelklasse	48B

Omschrijving

Uitvoering:

Kalibermaten volgens ANSI B1.2.

Afkeurkalibers rood gemarkeerd.

UNC = Unified National Coarse thread.

Norm:

ANSI B 1.1

Technische beschrijving

Schroefdraad	10-24 UNC
Gangen per inch	24
Draadsoort	UNC
Norm	ANSI B 1.1
Kwaliteit	2
Tolerantieveld	B
Kalibertype	Afkeurkaliber
Kalibertype	Goedkeurkaliber
Kalibratie	L10
Producttype	Draad-penkaliber

Dienstverlening

DAkKS-kalibratie Draad-penkaliber maximale Ø 90 mm	028590 90
--	-----------

KalibratieDraad-penkaliber Maximale Ø 20 mm

028550 20