

**Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch, Voor schroeven: M16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642850 M16
GTIN	4045197562456
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Vierkanten met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:**DIN 2324****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 24 mm

Lengte: 60 mm

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	24 mm
Voor schroeven	M16
Lengte	60 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

