

**Ringsleutel, diep doorgezet, gefosfateerd, Sleutelwijdte: 25X28mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 838 / ISO 3318

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, gefosfateerd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	346 mm
Sleutelwijdte ₂	28 mm
Sleutelwijdte ₁	25 mm
Maximale ring-Ø D ₂ max	40 mm
Maximale ring-Ø D ₁ max	36 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Oppervlak	gefosfateerd
Productnaamattribuut	gefosfateerd
Producttype	Schroefleutel

