

**Veiligheidswerkjack Plaline, oranje / zink, Confectiemaat DE: 64****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 091770 64 |
| GTIN | 4030913941523 |
| Artikelklasse | 06I |

Omschrijving**Uitvoering:**

Veiligheidswerkjack van mengweefsel. Voldoet aan UV-standaard 801.

- **Twee opgezette zijzakken met klep en drukknopen.**
- **Borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Met drukknop verstelbare mouwboorden.**
- **Wijdte onderzijde met klittenband verstelbaar.**
- **Ventilatiesleuf op de rug.**

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

Opmerking:

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Veiligheidswerkjack in geel / zink onder nr. 091771.

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Technische beschrijving

| | |
|---------|----|
| Maat FR | 60 |
|---------|----|

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Confectiemaat DE | 64 |
| Serie | Plaline |
| Geslacht | Heren |
| Materiaalsamenstelling | 75% Polyester |
| Materiaalsamenstelling | 25% Katoen |
| Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 290 g/m ² |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Kleding standaard | UV-standaard 801 |
| Wassen | 40 °C Bonte was |
| Bleken | niet bleken |
| Chemische reiniging | niet chemische reiniging |
| Drogen | niet in droogtrommel drogen |
| Strijken | niet strijken |
| Kleur | oranje / zink |
| Norm | EN ISO 20471 |
| Producttype | Veiligheidsjack |