

**Veeltand-bitdop, kort, 1/2 inch, Voor schroeven: M14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642800 M14
GTIN	4018754006458
Artikelklasse	63A

Omschrijving**Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor XZN-schroeven.

Norm:

DIN 2324

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Technische beschrijving

Ø aandrijfzijde	23,7 mm
Voor schroeven	M14
Lengte	60 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

