



## Drehmomentschlüssel met ratel, Maximaal draaimoment: 1000Nm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	657272 1000
GTIN	4045197892041
Artikelklasse	62E

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste, eenarmige momentsleutel, instelbaar via micrometerschaal, met beveiliging tegen onbedoeld verstellen.

Vast ingebouwde ratel voor opname van doppen.

**Maateenheden:** Nm, lbfft. Ratel met **omsteekvierkant** en fixeerpen, voor **rechtsom en linksom aanhalen**.

#### Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de sleutel via een 'dubbel signaal' (hoor- en voelbaar) en is daarna meteen weer gereed voor gebruik.

#### Toepassing:

Voor kleine tot middelgrote series.

#### Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Nauwkeurigheid:

$\pm 4\%$  van de weergegeven waarde.

#### Gebruik:

#### Legenda voor tekening en formule:

$L_1$  = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

$L_2$  = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

$L_3$  = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

$L_4$  = steekmaat van het insteekgereedschap

$L$  = totale lengte van het gereedschap

$T_1$  = draaimoment dat moet worden ingesteld

$T_2$  = voorgeschreven draaimoment

#### Opmerking:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

## Technische beschrijving

Draaimomentbereik	200 - 1000 Nm
Schaalverdeling 1 maatstreep =	5 Nm
Weergave	analoog
Gewicht	5700 g
Aandrijfvierkant	3/4 inch
maximaal draaimoment	1000 Nm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±4 %
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Norm	DIN EN ISO 6789
Aansluitingsvorm	Aandrijfvierkant (ratel)
Feedback	ontkoppeland
Totale lengte L	1330 mm
Meetmethode	Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	met instelschaal
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L <sub>3</sub> ]	1175 mm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Aflezingsomschakelbaar	lbfft
Kalibratie	O1
Testrapport	Testrapport van de producent
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	Momentsleutel

## Dienstverlening

KalibratieMomentsleutel Maximaal draaimoment 1000 Nm	020010 1000
DAkkS-kalibratieMomentsleutel maximaal draaimoment 1000 Nm	020020 1000