

**Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	643200 11
GTIN	4018754008407
Artikelklasse	63A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiaal:**

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

**Opmerking:**

**OPGELET!**

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 643229

**Technische beschrijving**

Ø aandrijfzijde	22,7 mm
Lengte	60 mm
Zeskant	11 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant-schroevendraaier
Producttype	Dop

