



Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch, Zeskant: 3/8inch



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 643210 3/8 |
| GTIN | 4018754008391 |
| Artikelklasse | 63A |

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkracht. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|---|
| Ø aandrijfzijde | 22,7 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Zeskant | 3/8 inch |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten |
| Producttype | Dop |