

Garant**Uitschuifbare gereedschapswagen, Aantal bakken: 3****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 914500 3 |
| GTIN | 4045197892058 |
| Artikelklasse | 9GT |

Omschrijving**Uitvoering:**

De uitschuifbare gereedschapswagen heeft een stabiele, diepgetrokken plaatstalen constructie met grote onderbak, 2 aflegvakken en deksel met afrolrand rondom en X-ABS-mat.

Twee telescoopbuizen met geïntegreerde gasdrukveren (met elk 20 kg veerweerstand) helpen de wagen te openen en te sluiten. Bij het sluiten schuiven de telescoopbuizen in elkaar waardoor er in gesloten toestand geen uitstekende delen zijn. Met inklapbare trek- en duwbeugel.

Centraal afsluitbaar met een **stiftcilinderslot**. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vergrendeling, 2 vaste wielen).

Levering:

Inclusief indelingsmateriaal. 6 Scheidingsstrips 365 mm, 1 scheidingsstrip 435 mm, 1 scheidingsstrip voor legbord met opstaande randen.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Technische beschrijving

| | |
|-------------|--------|
| Hoogte open | 935 mm |
|-------------|--------|

| | |
|---|-----------------------|
| Aflegvak nuttige breedte | 435 mm |
| Aflegvak nuttige diepte | 330 mm |
| Belastbaarheid per deksel/aflegvak | 20 kg |
| Belastbaarheid legbord met opstaande randen | 40 kg |
| Hoogte gesloten | 520 mm |
| Gewicht | 24,4 kg |
| Diepte | 365 mm |
| Breedte | 670 mm |
| Aantal inzetbakken | 3 |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis |
| Producttype | Gereedschapswagen |

Accessoires

| | |
|---|--------|
| Slothuls 225-010-43 zonder cilinderhuis | 914208 |
|---|--------|