

Garant GRIDLINE

Gereedschapswagen ToolCar, 20×16G, Aantal lades: 6**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914520 6
GTIN	4045197892096
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De gereedschapswagen ToolCar met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende **GARANT GridLine mat**. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. van bamboe) of door een bamboewerkblad met bankschroef. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar. Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Opmerking:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200.

Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal: Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;

sleuvscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;
insteekscheidingsschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75; nr. 951731 – 951821 gr. 125 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

Technische beschrijving

Aantal lades	6
Breedte	800 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Gewicht	78 kg
Hoogte	1000 mm
Diepte	500 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Serie	Gereedschapswagen ToolCar
Serie	ToolCar
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×16G
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Sleuvscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 75 mm

951510 75

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951510 125

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen
Type G

915567 G

Slotplaat voor GridLine Type VA21

914227 VA21