

Garant GRIDLINE

Gereedschapswagen ToolCar, 20×16G, Aantal lades: 8**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914520 8
GTIN	4045197892119
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De gereedschapswagen ToolCar met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende **GARANT GridLine mat**. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. van bamboe) of door een bamboewerkblad met bankschroef. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar. Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Opmerking:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200.

Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal: Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75 en gr. 125;

sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75 en gr. 125;
insteekscheidingschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75 en nr. 951731 – 951821 gr. 125.

Technische beschrijving

Breedte	800 mm
Hoogte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	500 mm
Gewicht	85 kg
Lades nuttige diepte	400 mm
Aantal lades	8
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Serie	Gereedschapswagen ToolCar
Serie	ToolCar
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×16G
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951510 125

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 75 mm

951510 75

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen
Type G

915567 G

Slotplaat voor GridLine Type VA21

914227 VA21