

Garant GRIDLINE

Gereedschapswagen ToolCar met ComfortClose, 20×16G, Aantal lades: 5**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914524 5
GTIN	4045197892133
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De gereedschapswagen ToolCar met krasvaste, antislip en uiterst oppervlaktesparende **GARANT GridLine mat**. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. van bamboe) of door een bamboewerkblad met bankschroef. Afsluitbaar vak / zijvak, samen met lades centraal vergrendelbaar. Ladefronten en hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE. Bij een botsing wordt hierdoor beschadiging van kwetsbare oppervlakken en werkstukken voorkomen.

GARANT ComfortClose. Zelfsluitende lades met demping.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 200; 200; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

Opmerking:

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200. Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal:

Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75 en gr. 200;
 sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75 en gr. 200;
 insteekscheidingschotten breedte nr. 951721 – 951821 gr. 75 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

Technische beschrijving

Gewicht	74,4 kg
Breedte	800 mm
Hoogte	1000 mm
Aantal lades	5
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	500 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Serie	Gereedschapswagen ToolCar
Serie	ToolCar
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	30 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×16G
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
 fronthoogte 125 mm

951510 125

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 75 mm

951510 75

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen
Type G

915567 G

Slotplaat voor GridLine Type VA21

914227 VA21