

**Veeltand-bitdop, 1/2 inch, lang, Voor schroeven: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642950 M8
GTIN	4045197562463
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Vierkanten met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Norm:**DIN 2324****Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Ø aandrijfzijde: 22 mm

Lengte: 140 mm

Technische beschrijving

Voor schroeven	M8
Ø aandrijfzijde	22 mm
Lengte	140 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Veeltandsleutel
Producttype	Dop

