

Garant GRIDLINE

Gereedschapswagen met volledig uittrekbare lades, 20×16G, Aantal lades: 8**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914540 8
GTIN	4045197892218
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

Gereedschapswagen met krasvast, antislip en uiterst oppervlaktesparend X-ABS-aflegbord. Eenvoudige vervanging van het aflegbord door andere werkbladen (bijv. van bamboe) of door een bamboewerkblad met bankschroef.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet, RAL 7016.

Opmerking:

Optioneel afsluitbaar vak / zijvak nr. 914791 niet in centrale vergrendeling van de gereedschapswagen geïntegreerd, afsluitbaar via een afzonderlijk stiftcilinderslot.

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200.

Overige accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal:

Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75 en gr. 125;

sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75 en gr. 125;

insteekscheidingschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75 en nr. 951731 – 951821 gr. 125.

Technische beschrijving

Hoogte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Diepte	500 mm
Aantal lades	8
Gewicht	78,2 kg
Lades nuttige diepte	400 mm
Breedte	800 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G	20×16G
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Gereedschapswagen

Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade- fronthoogte 75 mm	951510 75
Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade- fronthoogte 125 mm	951510 125
Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen Type G	915567 G

Slotplaat voor GridLine Type VA21

914227 VA21