

Garant GRIDLINE

Werkbankwagen ToolTruck met volledig uittrekbare lades, 20×16G, Aantal lades: 6**Bestelgegevens**

Bestelnummer	914560 6
GTIN	4045197892249
Artikelklasse	9GT

Omschrijving**Uitvoering:**

De werkbankwagen ToolTruck is uitgerust met een werkblad van X-ABS voor hoge technische eisen. Kastgedeelte met **2 aflegborden** en deur. **Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE.**

Een **centrale vergrendeling** vergrendelt de deur van het kastgedeelte en tegelijkertijd de lades.

Plaatsing:

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 125; 200; 200 mm

Levering:

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet, RAL 7016.

Opmerking:

Optioneel afsluitbaar vak / zijvak nr. 914791 niet in centrale vergrendeling van ToolTruck geïntegreerd, afsluitbaar via een afzonderlijk stiftcilinderslot.

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200.

Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal:

Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;

sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;

insteekscheidingschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75; nr. 951731 – 951821 gr. 125 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

Technische beschrijving

Breedte	1195 mm
Diepte	500 mm
Lades nuttige diepte	400 mm
Hoogte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Aantal lades	6
Gewicht	94,4 kg
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Serie	Werkbankwagen ToolTruck
Serie	ToolTruck
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Configurator relevant	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Productnaamattribuut	20×16G
Producttype	mobiele werkbank

Accessoires

951510 125

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 75 mm

951510 75

Legbordvast Type 1

914774 1

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen
Type G

915567 G

Slotplaat voor GridLine Type VA21

914227 VA21