

Garant GRIDLINE

**Werkbankwagen met 5 lades, aan één zijde uittrekbaar, 20×16G, Aantal lades: 5****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 914580 5      |
| GTIN          | 4045197892300 |
| Artikelklasse | 9GT           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

De robuuste plaatstalen behuizing van de werkbankwagen bevat 2 geïntegreerde aflegvakken. De zijwand is voorzien van gaten voor de plaatsing van accessoires, □ 9×9 mm in een raster van 37 mm. Lade met gladde binnenzijde, maar desondanks geschikt voor lade-indeling. De lade wordt ontgrendeld door middel van een centrale ontgrendelingsgreep in de greeplijst. Lade is met een **stiftcilinderslot** centraal afsluitbaar. Met rolgelagerde wielen (2 zwenkwielen met vastzetter, 2 bokwielen). 25 mm dik werkblad van **bamboe**, geschikt voor montage van een bankschroef.

**Plaatsing:**

fronthoogte lade: 75; 75; 125; 125; 200 mm

**Levering:**

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 75,

per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 maat 125.

**Kleur:**

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016.

**Opmerking:**

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200. Overig(e) accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal: Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;

sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75; gr. 125 en gr. 200;  
insteekscheidingsschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75; nr. 951731 – 951821 gr. 125 en nr. 951741 – 951821 gr. 200.

## Technische beschrijving

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Diepte   | 525 mm                |
| Gewicht  | 64 kg                 |
| Aantal lades   | 5                     |
| Hoogte   | 900 mm                |
| Lades nuttige breedte                                    | 500 mm                |
| Lades nuttige diepte                                     | 400 mm                |
| Breedte  | 1000 mm               |
| Lades nuttige breedte in G                               | 20                    |
| Lades nuttige diepte in G                                | 16                    |
| Nuttig ladeoppervlak in G                                | 20×16                 |
| Configurator relevant                                    | ja                    |
| Lades/uittrekbare legborden draagvermogen                | 40 kg                 |
| Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) | 100 %                 |
| Hoffmann geperforeerde wand, raster                      | 9×9 mm                |
| Stiftcilinderslot  | modulair cilinderhuis |
| Productnaamattribuut                                     | 20×16G                |
| Producttype  | mobiele werkbank      |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-<br>fronthoogte 125 mm | 951510 125 |
| Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-<br>fronthoogte 75 mm  | 951510 75  |
|   | 915567 G   |

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen  
Type G

---