

Garant GRIDLINE

**Werkbankwagen ToolTruck met bamboewerkblad, 20×16G, Aantal lades: 8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	914568 8
GTIN	4045197892294
Artikelklasse	9GT

**Omschrijving****Uitvoering:**

De werkbankwagen ToolTruck is met een 25 mm dik **bamboe**-werkblad uitgerust (geschikt voor montage van een bankschroef). Kastgedeelte met **2 aflegborden** en deur. **Hoekdragers van de wagen zijn bekleed met stootranden van LDPE.**

Een **centrale vergrendeling** vergrendelt de deur van het kastgedeelte en tegelijkertijd de lades.

**Plaatsing:**

fronthoogte lade: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

**Levering:**

Inclusief indeling:

per 75 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr. 75,  
per 125 mm lade 1 sleufscheidingsstrip nr. 951510 gr.125.

**Kleur:**

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet, RAL 7016.

**Opmerking:**

Optioneel afsluitbaar vak / zijvak nr. 914791 niet in centrale vergrendeling van ToolTruck geïntegreerd, afsluitbaar via een afzonderlijk stiftcilinderslot.

Voor lades met hoogte 200 mm passen nu ook sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 200, evenals randstrips nr. 951560 gr. 200 en insteekscheidingsschotten nr. 951741 – 951821 resp. in gr. 200.

Overige accessoires en indelingsmateriaal vindt u in groep 95. Geschikt indelingsmateriaal:

Sleufrandstrips nr. 951560 gr. 75 en gr. 125;

sleufscheidingsstrips nr. 951510 gr. 75 en gr. 125;

insteekscheidingsschotten nr. 951721 – 951821 gr. 75 en nr. 951731 – 951821 gr. 125.

## Technische beschrijving

Lades nuttige diepte	400 mm
Aantal lades	8
Diepte	500 mm
Gewicht	104 kg
Hoogte	1000 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Breedte	1195 mm
Lades nuttige breedte in G	20
Lades nuttige diepte in G	16
Nuttig ladeoppervlak in G	20×16
Serie	Werkbankwagen ToolTruck
Serie	ToolTruck
Individuele ladeontgrendeling	Eenhands
Configurator relevant	ja
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	40 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Uittrekbaarheid lade	Uittrekbeveiliging
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9 mm
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Productnaamattribuut	20×16G
Producttype	mobiele werkbank

## Accessoires

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-fronthoogte 75 mm	951510 75
Legbordvast Type 1	914774 1

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-  
fronthoogte 125 mm

951510 125

Wielenset voor gereedschapswagen en werkbankwagen  
Type G

915567 G

Slotplaat voor GridLine Type VA21

914227 VA21