



Dop, 1/2 inch voor Torx®, Torx®-profiel: E24



Bestelgegevens

Bestelnummer	642700 E24
GTIN	4018754007325
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Optimale materiaalstructuur door speciaal smeedproces. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Schiet niet over de boutkophoeken. Boutkoppen en moeren worden gespaard. Nauwkeurige passing door spannings- en vervormingsvrij harden in oliebad. Rondom gepolijst.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkelden daarna verchromd.

Aandrijfvierkant: 1/2 inch

Profielmaat A: 22,1 mm

Ø uitgangzijde: 27,8 mm

Lengte: 41,2 mm

Technische beschrijving

Torx®-profiel	E24
Ø uitgangzijde	27,8 mm
Profielmaat A	22,1 mm
Lengte	41,2 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch

Bitsoort	Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	vernikkeld en daarna verchromd
Producttype	Dop