

WELDAS®

Veiligheidsjack voor lassers, Uniseks-maat: M**Bestelgegevens**

Bestelnummer	091500 M
GTIN	8718564522457
Artikelklasse	06E

Omschrijving**Uitvoering:**

Hitte- en vuurbestendige kleding van duurzaam en soepel rondsplitleder. Beschermst tegen hitte en gloeiende spatten of spanen tijdens het lassen, slijpen of branden. Alle leernaden zijn met een dubbele kettingsteek van extreem hittebestendig, 5-voudig KEVLAR®-garen genaaid. Alle spanningspunten zijn geklonken of met twee lagen leer versterkt. Alle klinknagels en drukknopen zijn voor de veiligheid stroomgeïsoleerd.

Veiligheidsjack met staande kraag ter bescherming tegen lasspetters.

- **Dubbele lederen versterking op de drukknopsluiting aan de voorkant.**
- **Ruime lederen binnenzak.**
- **Vlamvertragende stoffen rug van katoen.**

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 1/A1+A2

Kleding conform: DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen

Technische beschrijving

Uniseks-maat	M
Geslacht	Unisex

Serie	Beschermende kleding voor lassers
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype	Veiligheidsjack voor lassers