



## Vlamwerend werkjack, zwart, Confectiemaat DE: M



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091464 M
GTIN	7330509546895
Artikelklasse	04T

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuust vlamwerend jack met blinde ritssluiting van metaal. Een ruimteplooï op de rug en voorgevormde ellebogen zorgen voor goede flexibiliteit en hoog draagcomfort.

- **Praktische zakken.**
- **Reflecterende details voor betere zichtbaarheid.**
- **Verstelbare band met klittenbandsluiting.**

#### Norm:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

#### Opmerking:

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

### Technische beschrijving

Uniseks-maat	M
--------------	---

Serie	Vlamwerende kleding Blakläder
Geslacht	Unisex
Materiaalsamenstelling	1% speciale vezel
Materiaalsamenstelling	14% Polyester
Materiaalsamenstelling	85% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	350 g/m <sup>2</sup>
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	niet chemische reiniging
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	niet strijken
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur	zwart
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN ISO 13034
Producttype	Vlamwerend jack