



Splinedop, 1/2 inch, Voor schroeven: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	643100 M16
GTIN	4018754006632
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwkeurige constructie uit twee delen. Optimaal gehard huis voor het opnemen en doorgeven van de aandrijfkraft. Binnenvierkant met nauwe tolerantie voor veilige en stabiele passing op het bedieningsgereedschap. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Toepassing:

Voor Ribe-CV-schroeven.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, splintervrij, vernikkeld en daarna verchromd. Doorn van taai materiaal met hoge hardheid, blank.

Technische beschrijving

Voor schroeven	M16
Lengte	63 mm
Ø aandrijfzijde	27,5 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	Splineschroevendraaier
Producttype	Dop