



Vlamwerende werkbroek, zwart, Confectiemaat DE: 28



Bestelgegevens

Bestelnummer	091466 28
GTIN	7330509546826
Artikelklasse	04T

Omschrijving

Uitvoering:

Vlamwerende werkbroek met ergonomisch gevormde knieën en flexibele, praktische zakken.

- **Kniekussenzakken op twee verschillende hoogten.**
- **Reflecterende biezen op de broekspijpen voor betere zichtbaarheid.**
- **Metalen ritssluiting in de gulp.**

Norm:

- **EN 1149-5**
- **EN 61482-2, Klasse 1**
- **EN ISO 11611, Klasse 1 / A1**
- **EN ISO 13034**

EN 14404.

EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1.

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectionmaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Een matentabel met een overzicht van de internationale confectionmaten vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Technische beschrijving

Maat IT	D112
Confectiemaat DE	28
Maat FR	52C
Serie	Vlamwerende kleding Blakläder
Maat ES	D112
Maat SE	D116
Maat NL	D112
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	1% speciale vezel
Materiaalsamenstelling	85% Katoen
Materiaalsamenstelling	14% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	350 g/m ²
Wassen	60 °C Bonte was
Bleken	niet bleken
Chemische reiniging	niet chemische reiniging
Drogen	behoedzaam drogen in droogtrommel (lage temperatuur)
Strijken	niet strijken
Kleding conform	DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	zwart
Norm	EN 61482-1-2
Norm	EN 14404
Norm	EN ISO 13034
Producttype	Vlamwerende broek

