



## Veiligheidsjack voor lassers Splash, antraciet / rood, Confectiemaat DE: 90



### Bestelgegevens

Bestelnummer	091480 90
GTIN	4057121022240
Artikelklasse	09S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Hoogwaardige lassersbescherming met modern, tweekleurig design. Voortdurende en optimale vlamwering bij laswerkzaamheden. Aangenaam draagcomfort en hoge bescherming. Hoge kleurechtheid dankzij indantreenkleuring. De zware materiaalkwaliteit van 525 g/m<sup>2</sup> is met name geschikt voor intensieve laswerkzaamheden. Permanente vlamwering – ook na 100 keer wassen volgens EN ISO 15797.

Werkjack uit de Splash-serie met variabele kraag die als staande kraag of omgeslagen kan worden gedragen.

- **Twee borstzakken met klep en klittenbandsluiting.**
- **Mouwafsluiting in breedte verstelbaar door drukknopen.**
- **Twee aan de zijkant geplaatste zakken met blinde ritssluiting.**

#### Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Veiligheidswerkjack voor lassers in **donkerantraciet / grijs** met textielgewicht **330 g/m<sup>2</sup>** gecertificeerd volgens **EN 11611, klasse 1** onder **nr. 091482**.

Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

### Technische beschrijving

Maat IT	38L
Confectiemaat DE	90
Maat FR	38L
Serie	Splash
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	525 g/m <sup>2</sup>
Wassen	Geschikt voor industrieel wassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	antraciet / rood
Producttype	Veiligheidsjack voor lassers