



Veiligheidswerkbroek voor lassers Splash, antraciet / rood, Confectiemaat DE: 98



Bestelgegevens

Bestelnummer	091483 98
GTIN	4057121031211
Artikelklasse	09S

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardige lassersbescherming met modern, tweekleurig design. Voortdurende en optimale vlamwering bij laswerkzaamheden. Aangenaam draagcomfort en hoge bescherming. Hoge kleurechtheid dankzij indantreenkleuring. De zware materiaalkwaliteit van 525 g/m² is met name geschikt voor intensieve laswerkzaamheden. Permanente vlamwering – ook na 100 keer wassen volgens EN ISO 15797.

Werkbroek met riemlussen en knoop.

- **Aan de linkerzijde een grote zak met klep en drukknopen.**
- **Rechts een schuin vak voor duimstok met klep en drukknop.**
- **Kniezakken met klittenbandsluiting.**

Norm:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Opmerking:

De in de Shop aangegeven maat komt overeen met de confectiemaat DE. Overeenkomstige maten in uw land kunt u vinden in de maattabel of de technische gegevens.

Op aanvraag in andere kleuren leverbaar. Een maattabel met een overzicht van de internationale confectiematen vindt u in het informatiegedeelte achter in de catalogus.

Veiligheidswerkbroek voor lassers in **donkerantraciet / grijs** met textielgewicht **330 g/m²** gecertificeerd volgens **EN11611, klasse 1** onder **nr. 091485**.

Kleding conform: DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte

Technische beschrijving

Maat FR	42L
Maat IT	42L
Confectiemaat DE	98
Serie	Splash
Geslacht	Heren
Materiaalsamenstelling	100% Katoen
Materiaalgewicht / weefseldichtheid	525 g/m ²
Wassen	Geschikt voor industrieel wassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Kleding conform	DIN EN ISO 11612 bescherming tegen vlammen en hitte
Kleur	antraciet / rood
Producttype	Veiligheidsbroek voor lassers