

ELTEN**Laag model grijs VINTAGE Low ESD, S3, EU-schoenmaat: 44**

Bestelgegevens

Bestelnummer	092230 44
GTIN	4030839220382
Artikelklasse	09P

Omschrijving

Uitvoering:

Moderne veiligheidsschoen met vintage design.

- **Bovenmateriaal van robuust rundleer.**
- **Ademende textielvoering BIOACTIVE voor een aangenaam klimaat in de schoen.**
- **Gevoerde tong.**
- **Inlegzool voor het hele schoenoppervlak ESD PRO grey.**
- **TPU/PU-zool L10, antislip.**
- **ESD-uitrusting.**

Veiligheidsschoen met Bioactive binnenvoering. Bijzonder **huidvriendelijk en geurremmend**.
Extra veters meegeleverd (grijs).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Levering:

Inclusief extra veters (grijs).

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 37 – 48.

Technische beschrijving

Grip	ja
------	----

Veiligheidsklasse	S3
Doorloopzekerheid	Textiel
Materiaal voering	ademende voering van textiel
Schoentype	Schoen, laag model
antistatisch	ja
Waterdichtheid van de hele schoen	ja
olie- en benzineresistente zool	ja
geschikt voor orthopedische inlegzolen	ja
Energieopname bij de hiel	ja
tegen binnendringen van water en wateropname	ja
Sluiting	Veter
Bovenmateriaal	Rundleder
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Materiaal teenbeschermer	Staal
Materiaal loopzool	TPU-/PU
Kleur	grijs
EU-schoenmaat	44
Serie	VINTAGE
Geslacht	Heren
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Laag model veiligheidsschoen