

Garant

**Lamellenslijpwals vlies (ZA) / weefsel (ZA), Ø 100×100 mm,
Korrelvergelijking: 150FINE**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Artikelklasse	51M

Omschrijving**Uitvoering:**

Standaardafmeting Ø 100×100 mm resp. smalle uitvoering Ø 100×50 mm voor het bewerken van kleine oppervlakken. Opnameboring Ø 19 mm met meervoudige spiebaan.

Combinatie van **schuurweefsel en vlies**.

Bijzonder resistent vlies met fijne structuur en zirkoonkorund (ZA). **Ideaal voor de bewerking van edelstaal.**

Toepassing:

Voor **lichte reinigingswerkzaamheden** en een **gelijkmatige oppervlakafwerking**.

Opmerking:

Voor de breedtecompensatie bij smalle walsen Ø 100×50 mm, afstandsringenset nr. 568439 gebruiken.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	150
Aanbevolen toerental	2800 min ⁻¹
Slijpmiddelaanduiding	ZA
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %

Wals-Ø	100 mm
Walsbreedte	100 mm
Productnaamattribuut	Ø 100×100 mm
Producttype	Vlies-lamellenslijpwals

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Lakken	beperkt geschikt		
droog	geschikt		